

PLANMECA GROUP

Расходные материалы для PlanMill 40 S



Материалы для Planmeca PlanMill 40 S

- **Ivoclar-Vivadent**

- IPS e.max CAD – стеклокерамика на основе дисиликата лития
- IPS e.max Impulse – стеклокерамика на основе дисиликата лития
- IPS empress CAD – монокромная полевошпатная (лейцитная) стеклокерамика
- IPS empress Multi – мультихромная полевошпатная (лейцитная) керамика с градиентом цвета
- Telio CAD – пластмасса для временных конструкций



IPS e.max CAD

- Высокопрочная дисиликатлитиевая стеклокерамика (LS2) с прочностью на изгиб 360 Мпа
- Превосходная эстетика и возможности индивидуализации
- Широкий спектр применения
- Обширный клинический опыт использования и научно доказанная эффективность
- Быстрая и удобная обработка
- Универсальные варианты фиксации
- Показания:
 - Люминиры (0.4 мм)
 - Виниры
 - Оклюзионные виниры
 - Вкладки инлэй
 - Накладки онлэй
 - Коронки
 - Мосты до 3 единиц (до второго моляра)

| | |
|----------|--|
| 10036035 | IPS e.max CAD for PlanMill Imp Starter C14/5 |
| 10036036 | IPS e.max CAD for PlanMill Impulse O1 C14/5 |
| 10036037 | IPS e.max CAD for PlanMill Impulse O2 C14/5 |
| 10036038 | IPS e.max CAD for PlanMill Impulse V1 C14/5 |
| 10036039 | IPS e.max CAD for PlanMill Impulse V2 C14/5 |
| 10036040 | IPS e.max CAD for PlanMill Impulse V3 C14/5 |
| 10036041 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A1 I12/5 |
| 10036042 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A2 I12/5 |
| 10036043 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A3 I12/5 |
| 10036044 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A3,5 I12/5 |
| 10036045 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A4 I12/5 |
| 10036046 | IPS e.max CAD for PlanMill LT B1 I12/5 |
| 10036047 | IPS e.max CAD for PlanMill LT B2 I12/5 |
| 10036048 | IPS e.max CAD for PlanMill LT B3 I12/5 |
| 10036049 | IPS e.max CAD for PlanMill LT B4 I12/5 |
| 10036050 | IPS e.max CAD for PlanMill LT C1 I12/5 |
| 10036051 | IPS e.max CAD for PlanMill LT C2 I12/5 |
| 10036052 | IPS e.max CAD for PlanMill LT C3 I12/5 |
| 10036053 | IPS e.max CAD for PlanMill LT C4 I12/5 |
| 10036054 | IPS e.max CAD for PlanMill LT D2 I12/5 |
| 10036055 | IPS e.max CAD for PlanMill LT D3 I12/5 |
| 10036056 | IPS e.max CAD for PlanMill LT D4 I12/5 |
| 10036105 | IPS e.max CAD for PlanMill LT BL1 I12/5 |
| 10036106 | IPS e.max CAD for PlanMill LT BL2 I12/5 |
| 10036107 | IPS e.max CAD for PlanMill LT BL3 I12/5 |
| 10036108 | IPS e.max CAD for PlanMill LT BL4 I12/5 |

| | |
|----------|--|
| 10036057 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A1 C14/5 |
| 10036058 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A2 C14/5 |
| 10036059 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A3 C14/5 |
| 10036060 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A3,5 C14/5 |
| 10036061 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A4 C14/5 |
| 10036062 | IPS e.max CAD for PlanMill LT B1 C14/5 |
| 10036063 | IPS e.max CAD for PlanMill LT B2 C14/5 |
| 10036064 | IPS e.max CAD for PlanMill LT B3 C14/5 |
| 10036065 | IPS e.max CAD for PlanMill LT B4 C14/5 |
| 10036066 | IPS e.max CAD for PlanMill LT C1 C14/5 |
| 10036067 | IPS e.max CAD for PlanMill LT C2 C14/5 |
| 10036068 | IPS e.max CAD for PlanMill LT C3 C14/5 |
| 10036069 | IPS e.max CAD for PlanMill LT C4 C14/5 |
| 10036070 | IPS e.max CAD for PlanMill LT D2 C14/5 |
| 10036071 | IPS e.max CAD for PlanMill LT D3 C14/5 |
| 10036072 | IPS e.max CAD for PlanMill LT D4 C14/5 |
| 10036109 | IPS e.max CAD for PlanMill LT BL1 C14/5 |
| 10036110 | IPS e.max CAD for PlanMill LT BL2 C14/5 |
| 10036111 | IPS e.max CAD for PlanMill LT BL3 C14/5 |
| 10036112 | IPS e.max CAD for PlanMill LT BL4 C14/5 |
| 10036073 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A1 C16/5 |
| 10036074 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A2 C16/5 |
| 10036075 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A3 C16/5 |
| 10036076 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A3,5 C16/5 |
| 10036078 | IPS e.max CAD for PlanMill LT B1 C16/5 |
| 10036079 | IPS e.max CAD for PlanMill LT B2 C16/5 |

| | |
|----------|--|
| 10036082 | IPS e.max CAD for PlanMill LT C1 C16/5 |
| 10036083 | IPS e.max CAD for PlanMill LT C2 C16/5 |
| 10036086 | IPS e.max CAD for PlanMill LT D2 C16/5 |
| 10036114 | IPS e.max CAD for PlanMill LT BL2 C16/5 |
| 10036089 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A1 B32/3 |
| 10036090 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A2 B32/3 |
| 10036091 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A3 B32/3 |
| 10036092 | IPS e.max CAD for PlanMill LT A3,5 B32/3 |
| 10036094 | IPS e.max CAD for PlanMill LT B1 B32/3 |
| 10036095 | IPS e.max CAD for PlanMill LT B2 B32/3 |
| 10036098 | IPS e.max CAD for PlanMill LT C1 B32/3 |
| 10036099 | IPS e.max CAD for PlanMill LT C2 B32/3 |
| 10036102 | IPS e.max CAD for PlanMill LT D2 B32/3 |
| 10036118 | IPS e.max CAD for PlanMill LT BL2 B32/3 |
| 10039638 | IPS e.max CAD for PlanMill MT A1 C14/5 |
| 10039639 | IPS e.max CAD for PlanMill MT A2 C14/5 |
| 10039640 | IPS e.max CAD for PlanMill MT A3 C14/5 |
| 10039641 | IPS e.max CAD for PlanMill MT B1 C14/5 |
| 10039642 | IPS e.max CAD for PlanMill MT BL2 C14/5 |
| 10039643 | IPS e.max CAD for PlanMill MT BL3 C14/5 |
| 10039644 | IPS e.max CAD for PlanMill MT BL4 C14/5 |
| 10036121 | IPS e.max CAD for PlanMill HT A1 I12/5 |
| 10036122 | IPS e.max CAD for PlanMill HT A2 I12/5 |
| 10036123 | IPS e.max CAD for PlanMill HT A3 I12/5 |
| 10036124 | IPS e.max CAD for PlanMill HT A3,5 I12/5 |
| 10036125 | IPS e.max CAD for PlanMill HT A4 I12/5 |
| 10036126 | IPS e.max CAD for PlanMill HT B1 I12/5 |
| 10036127 | IPS e.max CAD for PlanMill HT B2 I12/5 |
| 10036128 | IPS e.max CAD for PlanMill HT B3 I12/5 |
| 10036129 | IPS e.max CAD for PlanMill HT B4 I12/5 |

| | |
|----------|--|
| 10036130 | IPS e.max CAD for PlanMill HT C1 I12/5 |
| 10036131 | IPS e.max CAD for PlanMill HT C2 I12/5 |
| 10036132 | IPS e.max CAD for PlanMill HT C3 I12/5 |
| 10036133 | IPS e.max CAD for PlanMill HT C4 I12/5 |
| 10036134 | IPS e.max CAD for PlanMill HT D2 I12/5 |
| 10036135 | IPS e.max CAD for PlanMill HT D3 I12/5 |
| 10036136 | IPS e.max CAD for PlanMill HT D4 I12/5 |
| 10036153 | IPS e.max CAD for PlanMill HT BL1 I12/5 |
| 10036154 | IPS e.max CAD for PlanMill HT BL2 I12/5 |
| 10036155 | IPS e.max CAD for PlanMill HT BL3 I12/5 |
| 10036156 | IPS e.max CAD for PlanMill HT BL4 I12/5 |
| 10036137 | IPS e.max CAD for PlanMill HT A1 C14/5 |
| 10036138 | IPS e.max CAD for PlanMill HT A2 C14/5 |
| 10036139 | IPS e.max CAD for PlanMill HT A3 C14/5 |
| 10036140 | IPS e.max CAD for PlanMill HT A3,5 C14/5 |
| 10036141 | IPS e.max CAD for PlanMill HT A4 C14/5 |
| 10036142 | IPS e.max CAD for PlanMill HT B1 C14/5 |
| 10036143 | IPS e.max CAD for PlanMill HT B2 C14/5 |
| 10036144 | IPS e.max CAD for PlanMill HT B3 C14/5 |
| 10036145 | IPS e.max CAD for PlanMill HT B4 C14/5 |
| 10036146 | IPS e.max CAD for PlanMill HT C1 C14/5 |
| 10036147 | IPS e.max CAD for PlanMill HT C2 C14/5 |
| 10036148 | IPS e.max CAD for PlanMill HT C3 C14/5 |
| 10036149 | IPS e.max CAD for PlanMill HT C4 C14/5 |
| 10036150 | IPS e.max CAD for PlanMill HT D2 C14/5 |
| 10036151 | IPS e.max CAD for PlanMill HT D3 C14/5 |
| 10036152 | IPS e.max CAD for PlanMill HT D4 C14/5 |
| 10036157 | IPS e.max CAD for PlanMill HT BL1 C14/5 |
| 10036158 | IPS e.max CAD for PlanMill HT BL2 C14/5 |
| 10036159 | IPS e.max CAD for PlanMill HT BL3 C14/5 |
| 10036160 | IPS e.max CAD for PlanMill HT BL4 C14/5 |



IPS Empress CAD

- 20-ти летний клинический опыт с более 40 млн. выполненных реставраций
- Лейцитная стеклокерамика (160 МПа) для исключительной эстетики
- Широкий ассортимент оттенков для любых клинических ситуаций
- Эффект хамелеона, естественная яркость и натуральный оттенок
- Полировка системой OptraFine – нет необходимости в глазурировании
- Показания:
 - Виниры
 - Вкладки инлэй
 - Накладки онлэй
 - Коронки на фронтальный и жевательный ряд зубов

| | |
|----------|--|
| 10036191 | IPS Empress CAD for PlanMill LT A1 V12/5 |
| 10036192 | IPS Empress CAD for PlanMill LT A2 V12/5 |
| 10036193 | IPS Empress CAD for PlanMill LT A3 V12/5 |
| 10036194 | IPS Empress CAD for PlanMill LT A1 I10/5 |
| 10036195 | IPS Empress CAD for PlanMill LT A2 I10/5 |
| 10036196 | IPS Empress CAD for PlanMill LT A3 I10/5 |
| 10036197 | IPS Empress CAD for PlanMill LT A3,5 I10/5 |
| 10036198 | IPS Empress CAD for PlanMill LT B1 I10/5 |
| 10036199 | IPS Empress CAD for PlanMill LT B2 I10/5 |
| 10036200 | IPS Empress CAD for PlanMill LT B3 I10/5 |
| 10036201 | IPS Empress CAD for PlanMill LT C2 I10/5 |
| 10036202 | IPS Empress CAD for PlanMill LT D3 I10/5 |
| 10036221 | IPS Empress CAD for PlanMill LT BL1 I10/5 |
| 10036222 | IPS Empress CAD for PlanMill LT BL2 I10/5 |
| 10036223 | IPS Empress CAD for PlanMill LT BL3 I10/5 |
| 10036224 | IPS Empress CAD for PlanMill LT BL4 I10/5 |
| 10036203 | IPS Empress CAD for PlanMill LT A1 I12/5 |
| 10036204 | IPS Empress CAD for PlanMill LT A2 I12/5 |
| 10036205 | IPS Empress CAD for PlanMill LT A3 I12/5 |
| 10036206 | IPS Empress CAD for PlanMill LT A3,5 I12/5 |
| 10036207 | IPS Empress CAD for PlanMill LT B1 I12/5 |
| 10036208 | IPS Empress CAD for PlanMill LT B2 I12/5 |
| 10036209 | IPS Empress CAD for PlanMill LT B3 I12/5 |

| | |
|----------|--|
| 10036210 | IPS Empress CAD for PlanMill LT C2 I12/5 |
| 10036211 | IPS Empress CAD for PlanMill LT D3 I12/5 |
| 10036225 | IPS Empress CAD for PlanMill LT BL1 I12/5 |
| 10036226 | IPS Empress CAD for PlanMill LT BL2 I12/5 |
| 10036227 | IPS Empress CAD for PlanMill LT BL3 I12/5 |
| 10036228 | IPS Empress CAD for PlanMill LT BL4 I12/5 |
| 10036212 | IPS Empress CAD for PlanMill LT A1 C14/5 |
| 10036213 | IPS Empress CAD for PlanMill LT A2 C14/5 |
| 10036214 | IPS Empress CAD for PlanMill LT A3 C14/5 |
| 10036215 | IPS Empress CAD for PlanMill LT A3,5 C14/5 |
| 10036216 | IPS Empress CAD for PlanMill LT B1 C14/5 |
| 10036217 | IPS Empress CAD for PlanMill LT B2 C14/5 |
| 10036218 | IPS Empress CAD for PlanMill LT B3 C14/5 |
| 10036219 | IPS Empress CAD for PlanMill LT C2 C14/5 |
| 10036220 | IPS Empress CAD for PlanMill LT D3 C14/5 |
| 10036229 | IPS Empress CAD for PlanMill LT BL1 C14/5 |
| 10036230 | IPS Empress CAD for PlanMill LT BL2 C14/5 |
| 10036231 | IPS Empress CAD for PlanMill LT BL3 C14/5 |
| 10036232 | IPS Empress CAD for PlanMill LT BL4 C14/5 |

| | |
|----------|--|
| 10036161 | IPS Empress CAD for PlanMill HT A1 V12/5 |
| 10036162 | IPS Empress CAD for PlanMill HT A2 V12/5 |
| 10036163 | IPS Empress CAD for PlanMill HT A3 V12/5 |
| 10036164 | IPS Empress CAD for PlanMill HT A1 I8/5 |
| 10036165 | IPS Empress CAD for PlanMill HT A2 I8/5 |
| 10036166 | IPS Empress CAD for PlanMill HT A3 I8/5 |
| 10036167 | IPS Empress CAD for PlanMill HT A3,5 I8/5 |
| 10036168 | IPS Empress CAD for PlanMill HT B1 I8/5 |
| 10036169 | IPS Empress CAD for PlanMill HT B2 I8/5 |
| 10036170 | IPS Empress CAD for PlanMill HT B3 I8/5 |
| 10036171 | IPS Empress CAD for PlanMill HT C2 I8/5 |
| 10036172 | IPS Empress CAD for PlanMill HT D3 I8/5 |
| 10036173 | IPS Empress CAD for PlanMill HT A1 I10/5 |
| 10036174 | IPS Empress CAD for PlanMill HT A2 I10/5 |
| 10036175 | IPS Empress CAD for PlanMill HT A3 I10/5 |
| 10036176 | IPS Empress CAD for PlanMill HT A3,5 I10/5 |
| 10036177 | IPS Empress CAD for PlanMill HT B1 I10/5 |
| 10036178 | IPS Empress CAD for PlanMill HT B2 I10/5 |
| 10036179 | IPS Empress CAD for PlanMill HT B3 I10/5 |
| 10036180 | IPS Empress CAD for PlanMill HT C2 I10/5 |
| 10036181 | IPS Empress CAD for PlanMill HT D3 I10/5 |
| 10036182 | IPS Empress CAD for PlanMill HT A1 I12/5 |
| 10036183 | IPS Empress CAD for PlanMill HT A2 I12/5 |
| 10036184 | IPS Empress CAD for PlanMill HT A3 I12/5 |
| 10036185 | IPS Empress CAD for PlanMill HT A3,5 I12/5 |
| 10036186 | IPS Empress CAD for PlanMill HT B1 I12/5 |
| 10036187 | IPS Empress CAD for PlanMill HT B2 I12/5 |
| 10036188 | IPS Empress CAD for PlanMill HT B3 I12/5 |
| 10036189 | IPS Empress CAD for PlanMill HT C2 I12/5 |
| 10036190 | IPS Empress CAD for PlanMill HT D3 I12/5 |

| | |
|----------|---|
| 10036233 | Empress CAD for PlanMill Multi A1 I12/5 |
| 10036234 | Empress CAD for PlanMill Multi A2 I12/5 |
| 10036235 | Empress CAD for PlanMill Multi A3 I12/5 |
| 10036236 | Empress CAD for PlanMill Multi A3,5 I12/5 |
| 10036237 | Empress CAD for PlanMill Multi B1 I12/5 |
| 10036248 | Empress CAD for PlanMill Multi BL1 I12/5 |
| 10036249 | Empress CAD for PlanMill Multi BL3 I12/5 |
| 10036238 | Empress CAD for PlanMill Multi A1 C14/5 |
| 10036239 | Empress CAD for PlanMill Multi A2 C14/5 |
| 10036240 | Empress CAD for PlanMill Multi A3 C14/5 |
| 10036241 | Empress CAD for PlanMill Multi A3,5 C14/5 |
| 10036242 | Empress CAD for PlanMill Multi B1 C14/5 |
| 10036250 | Empress CAD for PlanMill Multi BL1 C14/5 |
| 10036251 | Empress CAD for PlanMill Multi BL3 C14/5 |
| 10036243 | Empress CAD for PlanMill Multi A1 C14 L/5 |
| 10036244 | Empress CAD for PlanMill Multi A2 C14 L/5 |
| 10036245 | Empress CAD for PlanMill Multi A3 C14 L/5 |
| 10036246 | Empress CAD for PlanMill Multi A3,5 C14 L/5 |
| 10036247 | Empress CAD for PlanMill Multi B1 C14 L/5 |
| 10036252 | Empress CAD for PlanMill Multi BL1 C14L/5 |
| 10036253 | Empress CAD for PlanMill Multi BL3 C14L/5 |

Telio CAD

- Отличная стабильность оттенка и натуральная прозрачность
- Высокая однородность материала в связи с процессом промышленного производства
- Лёгкая обработка
- Показания:
 - Временные коронки переднего зубного ряда
 - Временные коронки переднего зубного ряда
 - Временные мосты переднего зубного ряда до двух соединенных промежутков
 - Временные мосты жевательного зубного ряда до двух соединенных промежутков
 - Временные опоры на импланты
 - Шаблоны постоянных реставраций
 - Реставрации при исправлении ВНЧС и корректировки окклюзионной плоскости

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 10036024 | Telio CAD for PlanMill LT A1 B55/1 |
| 10036025 | Telio CAD for PlanMill LT A2 B55/1 |
| 10036026 | Telio CAD for PlanMill LT A3 B55/1 |
| 10036027 | Telio CAD for PlanMill LT A3.5 B55/1 |
| 10036028 | Telio CAD for PlanMill LT B1 B55/1 |
| 10036023 | Telio CAD for PlanMill LT BL3 B55/1 |
| 10036018 | Telio CAD for PlanMill LT A1 B40L/3 |
| 10036019 | Telio CAD for PlanMill LT A2 B40L/3 |
| 10036020 | Telio CAD for PlanMill LT A3 B40L/3 |
| 10036021 | Telio CAD for PlanMill LT A3.5 B40L/3 |
| 10036022 | Telio CAD for PlanMill LT B1 B40L/3 |
| 10036017 | Telio CAD for PlanMill LT BL3 B40L/3 |

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 10036030 | Telio CAD for PlanMill LT A1 B55/3 |
| 10036031 | Telio CAD for PlanMill LT A2 B55/3 |
| 10036032 | Telio CAD for PlanMill LT A3 B55/3 |
| 10036033 | Telio CAD for PlanMill LT A3.5 B55/3 |
| 10036034 | Telio CAD for PlanMill LT B1 B55/3 |
| 10036029 | Telio CAD for PlanMill LT BL3 B55/3 |
| 10036012 | Telio CAD for PlanMill LT A1 B40L/9 |
| 10036013 | Telio CAD for PlanMill LT A2 B40L/9 |
| 10036014 | Telio CAD for PlanMill LT A3 B40L/9 |
| 10036015 | Telio CAD for PlanMill LT A3.5 B40L/9 |
| 10036016 | Telio CAD for PlanMill LT B1 B40L/9 |
| 10036011 | Telio CAD for PlanMill LT BL3 B40L/9 |



Материалы для Planmeca PlanMill 40 S

- **Vita**

- Enamic – гибридная керамика с двойной сетчатой структурой
- Suprinity PC – стеклокерамика, обогащённая диоксидом циркония
- Mark II – монокромная полевошпатная керамика с оттенком зуба
- Triluxe Forte – мультихромная полевошпатная керамика с градиентом цвета



VITA ENAMIC

- Гибридная керамика с двойной сетчатой структурой
- Совмещает преимущества керамики и композитных материалов
- Менее хрупкая, чем из обычная керамика
- Улучшенная абразивность в сравнении с композитами
- Высокая устойчивость к нагрузкам
- Небольшая толщина материала для малоинвазивного лечения
- Отличная светопропускаемость для природной эстетики
- Показания:
 - Коронки
 - Коронки на имплантах
 - Вкладки инлэй
 - Накладки онлэй
 - Виниры
 - Накладки
 - Вкладки


VITA SUPRINITY PC*

- Стеклокерамика, обогащённая диоксидом циркония
- Простая обработка благодаря хорошей полировке и высокой температурной устойчивости
- Блестящая эстетика на основе комплексной полупрозрачности, опалесценции и флюоресценции
- Показания:
 - Коронки на фронтальный ряд зубов
 - Коронки на жевательный ряд зубов
 - Опоры на имплантах
 - Виниры

| | |
|----------|---|
| 10040107 | Vita Enamic for PlanMill 0M1-HT EM-14/5 |
| 10040108 | Vita Enamic for PlanMill 1M1-HT EM-14/5 |
| 10040109 | Vita Enamic for PlanMill 1M2-HT EM-14/5 |
| 10040110 | Vita Enamic for PlanMill 2M2-HT EM-14/5 |
| 10040111 | Vita Enamic for PlanMill 3M2-HT EM-14/5 |
| 10040112 | Vita Enamic for PlanMill 4M2-HT EM-14/5 |
| 10040113 | Vita Enamic for PlanMill 0M1-T EM-14/5 |
| 10040114 | Vita Enamic for PlanMill 1M1-T EM-14/5 |
| 10040115 | Vita Enamic for PlanMill 1M2-T EM-14/5 |
| 10040116 | Vita Enamic for PlanMill 2M2-T EM-14/5 |
| 10040117 | Vita Enamic for PlanMill 3M2-T EM-14/5 |
| 10040118 | Vita Enamic for PlanMill 4M2-T EM-14/5 |



| | |
|----------|--|
| 10040121 | Vita Suprinity PC for PlanMill 0M1-HT PC-14/5 |
| 10040122 | Vita Suprinity PC for PlanMill A1-HT PC-14/5 |
| 10040123 | Vita Suprinity PC for PlanMill A2-HT PC-14/5 |
| 10040124 | Vita Suprinity PC for PlanMill A3-HT PC-14/5 |
| 10040125 | Vita Suprinity PC for PlanMill A3,5-HT PC-14/5 |
| 10040126 | Vita Suprinity PC for PlanMill B2-HT PC-14/5 |
| 10040127 | Vita Suprinity PC for PlanMill C2-HT PC-14/5 |
| 10040128 | Vita Suprinity PC for PlanMill D2-HT PC-14/5 |
| 10040129 | Vita Suprinity PC for PlanMill 0M1-T PC-14/5 |
| 10040130 | Vita Suprinity PC for PlanMill A1-T PC-14/5 |
| 10040131 | Vita Suprinity PC for PlanMill A2-T PC-14/5 |
| 10040132 | Vita Suprinity PC for PlanMill A3-T PC-14/5 |
| 10040133 | Vita Suprinity PC for PlanMill A3,5-T PC-14/5 |
| 10040134 | Vita Suprinity PC for PlanMill B2-T PC-14/5 |
| 10040135 | Vita Suprinity PC for PlanMill C2-T PC-14/5 |
| 10040136 | Vita Suprinity PC for PlanMill D2-T PC-14/5 |



*- VITA Zahnfabrik предлагает инновационную стеклокерамику, обогащённую диоксидом циркония (примерно 10% от веса), так образуется керамика на основе диоксида циркония (ZLS).

VITABLOCS Mark II

- Монохромная полевошпатная керамика с оттенком зуба
- Отличная интеграция оттенков из-за эффекта хамелеона
- Простая и быстрая обработка
- Подходит для эстетической реставрации в случае незначительных дефектов
- Показания:
 - Вкладки инлэй
 - Накладки онлэй
 - Частичные коронки

| | |
|----------|--|
| 10040151 | Vitablocs Mark II for PlanMill A1C I12/5 |
| 10040152 | Vitablocs Mark II for PlanMill A2C I12/5 |
| 10040153 | Vitablocs Mark II for PlanMill A3C I12/5 |
| 10040154 | Vitablocs Mark II for PlanMill A3,5C I12/5 |
| 10040155 | Vitablocs Mark II for PlanMill A4C I12/5 |
| 10040156 | Vitablocs Mark II for PlanMill B2C I12/5 |
| 10040160 | Vitablocs Mark II for PlanMill A1C I14/5 |
| 10040161 | Vitablocs Mark II for PlanMill A2C I14/5 |
| 10040162 | Vitablocs Mark II for PlanMill A3C I14/5 |
| 10040163 | Vitablocs Mark II for PlanMill A3,5C I14/5 |
| 10040164 | Vitablocs Mark II for PlanMill A4C I14/5 |
| 10040165 | Vitablocs Mark II for PlanMill B2C I14/5 |
| 10040166 | Vitablocs Mark II for PlanMill C2C I14/5 |
| 10040167 | Vitablocs Mark II for PlanMill C3C I14/5 |
| 10040168 | Vitablocs Mark II for PlanMill D3C I14/5 |



VITABLOCS TriLuxe forte

- Мультихромная полевошпатная керамика с градиентом цвета
- Естественная игра цвета благодаря встроенному оттенку зуба с градиентом
- Простая и быстрая обработка
- Подходит для высоко эстетических реконструкций в области улыбки
- Показания:
 - Коронки на фронтальный ряд зубов
 - Виниры

| | |
|----------|---|
| 10040147 | Vitablocs TriLuxe forte for PlanMill A1C TF-14/14/5 |
| 10040148 | Vitablocs TriLuxe forte for PlanMill A2C TF-14/14/5 |
| 10040149 | Vitablocs TriLuxe forte for PlanMill A3C TF-14/14/5 |
| 10040150 | Vitablocs TriLuxe forte for PlanMill A3,5C TF-14/14/5 |



Материалы для Planmeca PlanMill 40 S

- GC
 - Cerasmart – гибридная керамика с высокой прочностью
- Straumann
 - N!ce – стеклокерамика



GC CERASMART

- Гибридная керамика с высокой прочностью
- Сочетает в себе высокую прочность и гибкость для компенсации нагрузки
- Быстрое и точное фрезерование, четкое краевое прилегание
- Сверхмалые частицы однородного дисперсного наполнителя для длительного сохранения эстетики и уменьшения стираемости зубов-антагонистов.
- Сбалансированная флуоресценция и опалесценция
- Высокая рентгеноконтрастность для лёгкого контроля
- Простая характеристика с использованием светоотверждаемой глазури

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 10039877 | Cerasmart for PlanMill LT A1 12/5 |
| 10039878 | Cerasmart for PlanMill LT A2 12/5 |
| 10039879 | Cerasmart for PlanMill LT A3 12/5 |
| 10039880 | Cerasmart for PlanMill LT A3,5 12/5 |
| 10039881 | Cerasmart for PlanMill LT B1 12/5 |
| 10039882 | Cerasmart for PlanMill BL 12/5 |
| 10039888 | Cerasmart for PlanMill LT A1 14/5 |
| 10039889 | Cerasmart for PlanMill LT A2 14/5 |
| 10039890 | Cerasmart for PlanMill LT A3 14/5 |
| 10039891 | Cerasmart for PlanMill LT A3,5 14/5 |
| 10039892 | Cerasmart for PlanMill LT B1 14/5 |
| 10039893 | Cerasmart for PlanMill BL 14/5 |
| 10039899 | Cerasmart for PlanMill LT A1 14L/5 |
| 10039900 | Cerasmart for PlanMill LT A2 14L/5 |
| 10039901 | Cerasmart for PlanMill LT A3 14L/5 |
| 10039902 | Cerasmart for PlanMill LT A3,5 14L/5 |
| 10039903 | Cerasmart for PlanMill LT B1 14L/5 |
| 10039904 | Cerasmart for PlanMill BL 14L/5 |

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 10039872 | Cerasmart for PlanMill HT A1 12/5 |
| 10039873 | Cerasmart for PlanMill HT A2 12/5 |
| 10039874 | Cerasmart for PlanMill HT A3 12/5 |
| 10039875 | Cerasmart for PlanMill HT A3,5 12/5 |
| 10039876 | Cerasmart for PlanMill HT B1 12/5 |
| 10039883 | Cerasmart for PlanMill HT A1 14/5 |
| 10039884 | Cerasmart for PlanMill HT A2 14/5 |
| 10039885 | Cerasmart for PlanMill HT A3 14/5 |
| 10039886 | Cerasmart for PlanMill HT A3,5 14/5 |
| 10039887 | Cerasmart for PlanMill HT B1 14/5 |
| 10039894 | Cerasmart for PlanMill HT A1 14L/5 |
| 10039895 | Cerasmart for PlanMill HT A2 14L/5 |
| 10039896 | Cerasmart for PlanMill HT A3 14L/5 |
| 10039897 | Cerasmart for PlanMill HT A3,5 14L/5 |
| 10039898 | Cerasmart for PlanMill HT B1 14L/5 |

