

**PLANMECA GROUP**

Расходные материалы для PlanMill 40 S



## Материалы для Planmeca PlanMill 40 S

- **Ivoclar-Vivadent**
  - IPS e.max CAD – стеклокерамика на основе дисиликата лития
  - IPS e.max Impulse – стеклокерамика на основе дисиликата лития
  - IPS empress CAD – монокромная полевошпатная (лейцитная) стеклокерамика
  - IPS empress Multi – мультихромная полевошпатная (лейцитная) керамика с градиентом цвета
  - Telio CAD – пластмасса для временных конструкций



# IPS e.max CAD

- Высокопрочная дисиликатлитиевая стеклокерамика (LS2) с прочностью на изгиб 360 Мпа
- Превосходная эстетика и возможности индивидуализации
- Широкий спектр применения
- Обширный клинический опыт использования и научно доказанная эффективность
- Быстрая и удобная обработка
- Универсальные варианты фиксации
- Показания:
  - Люминиры (0.4 мм)
  - Виниры
  - Оклюзионные виниры
  - Вкладки инлэй
  - Накладки онлэй
  - Коронки
  - Мосты до 3 единиц (до второго моляра)

10036035	IPS e.max CAD for PlanMill Imp Starter C14/5
10036036	IPS e.max CAD for PlanMill Impulse O1 C14/5
10036037	IPS e.max CAD for PlanMill Impulse O2 C14/5
10036038	IPS e.max CAD for PlanMill Impulse V1 C14/5
10036039	IPS e.max CAD for PlanMill Impulse V2 C14/5
10036040	IPS e.max CAD for PlanMill Impulse V3 C14/5
10036041	IPS e.max CAD for PlanMill LT A1 I12/5
10036042	IPS e.max CAD for PlanMill LT A2 I12/5
10036043	IPS e.max CAD for PlanMill LT A3 I12/5
10036044	IPS e.max CAD for PlanMill LT A3,5 I12/5
10036045	IPS e.max CAD for PlanMill LT A4 I12/5
10036046	IPS e.max CAD for PlanMill LT B1 I12/5
10036047	IPS e.max CAD for PlanMill LT B2 I12/5
10036048	IPS e.max CAD for PlanMill LT B3 I12/5
10036049	IPS e.max CAD for PlanMill LT B4 I12/5
10036050	IPS e.max CAD for PlanMill LT C1 I12/5
10036051	IPS e.max CAD for PlanMill LT C2 I12/5
10036052	IPS e.max CAD for PlanMill LT C3 I12/5
10036053	IPS e.max CAD for PlanMill LT C4 I12/5
10036054	IPS e.max CAD for PlanMill LT D2 I12/5
10036055	IPS e.max CAD for PlanMill LT D3 I12/5
10036056	IPS e.max CAD for PlanMill LT D4 I12/5
10036105	IPS e.max CAD for PlanMill LT BL1 I12/5
10036106	IPS e.max CAD for PlanMill LT BL2 I12/5
10036107	IPS e.max CAD for PlanMill LT BL3 I12/5
10036108	IPS e.max CAD for PlanMill LT BL4 I12/5

10036057	IPS e.max CAD for PlanMill LT A1 C14/5
10036058	IPS e.max CAD for PlanMill LT A2 C14/5
10036059	IPS e.max CAD for PlanMill LT A3 C14/5
10036060	IPS e.max CAD for PlanMill LT A3,5 C14/5
10036061	IPS e.max CAD for PlanMill LT A4 C14/5
10036062	IPS e.max CAD for PlanMill LT B1 C14/5
10036063	IPS e.max CAD for PlanMill LT B2 C14/5
10036064	IPS e.max CAD for PlanMill LT B3 C14/5
10036065	IPS e.max CAD for PlanMill LT B4 C14/5
10036066	IPS e.max CAD for PlanMill LT C1 C14/5
10036067	IPS e.max CAD for PlanMill LT C2 C14/5
10036068	IPS e.max CAD for PlanMill LT C3 C14/5
10036069	IPS e.max CAD for PlanMill LT C4 C14/5
10036070	IPS e.max CAD for PlanMill LT D2 C14/5
10036071	IPS e.max CAD for PlanMill LT D3 C14/5
10036072	IPS e.max CAD for PlanMill LT D4 C14/5
10036109	IPS e.max CAD for PlanMill LT BL1 C14/5
10036110	IPS e.max CAD for PlanMill LT BL2 C14/5
10036111	IPS e.max CAD for PlanMill LT BL3 C14/5
10036112	IPS e.max CAD for PlanMill LT BL4 C14/5
10036073	IPS e.max CAD for PlanMill LT A1 C16/5
10036074	IPS e.max CAD for PlanMill LT A2 C16/5
10036075	IPS e.max CAD for PlanMill LT A3 C16/5
10036076	IPS e.max CAD for PlanMill LT A3,5 C16/5
10036078	IPS e.max CAD for PlanMill LT B1 C16/5
10036079	IPS e.max CAD for PlanMill LT B2 C16/5

10036082	IPS e.max CAD for PlanMill LT C1 C16/5
10036083	IPS e.max CAD for PlanMill LT C2 C16/5
10036086	IPS e.max CAD for PlanMill LT D2 C16/5
10036114	IPS e.max CAD for PlanMill LT BL2 C16/5
10036089	IPS e.max CAD for PlanMill LT A1 B32/3
10036090	IPS e.max CAD for PlanMill LT A2 B32/3
10036091	IPS e.max CAD for PlanMill LT A3 B32/3
10036092	IPS e.max CAD for PlanMill LT A3,5 B32/3
10036094	IPS e.max CAD for PlanMill LT B1 B32/3
10036095	IPS e.max CAD for PlanMill LT B2 B32/3
10036098	IPS e.max CAD for PlanMill LT C1 B32/3
10036099	IPS e.max CAD for PlanMill LT C2 B32/3
10036102	IPS e.max CAD for PlanMill LT D2 B32/3
10036118	IPS e.max CAD for PlanMill LT BL2 B32/3
10039638	IPS e.max CAD for PlanMill MT A1 C14/5
10039639	IPS e.max CAD for PlanMill MT A2 C14/5
10039640	IPS e.max CAD for PlanMill MT A3 C14/5
10039641	IPS e.max CAD for PlanMill MT B1 C14/5
10039642	IPS e.max CAD for PlanMill MT BL2 C14/5
10039643	IPS e.max CAD for PlanMill MT BL3 C14/5
10039644	IPS e.max CAD for PlanMill MT BL4 C14/5
10036121	IPS e.max CAD for PlanMill HT A1 I12/5
10036122	IPS e.max CAD for PlanMill HT A2 I12/5
10036123	IPS e.max CAD for PlanMill HT A3 I12/5
10036124	IPS e.max CAD for PlanMill HT A3,5 I12/5
10036125	IPS e.max CAD for PlanMill HT A4 I12/5
10036126	IPS e.max CAD for PlanMill HT B1 I12/5
10036127	IPS e.max CAD for PlanMill HT B2 I12/5
10036128	IPS e.max CAD for PlanMill HT B3 I12/5
10036129	IPS e.max CAD for PlanMill HT B4 I12/5

10036130	IPS e.max CAD for PlanMill HT C1 I12/5
10036131	IPS e.max CAD for PlanMill HT C2 I12/5
10036132	IPS e.max CAD for PlanMill HT C3 I12/5
10036133	IPS e.max CAD for PlanMill HT C4 I12/5
10036134	IPS e.max CAD for PlanMill HT D2 I12/5
10036135	IPS e.max CAD for PlanMill HT D3 I12/5
10036136	IPS e.max CAD for PlanMill HT D4 I12/5
10036153	IPS e.max CAD for PlanMill HT BL1 I12/5
10036154	IPS e.max CAD for PlanMill HT BL2 I12/5
10036155	IPS e.max CAD for PlanMill HT BL3 I12/5
10036156	IPS e.max CAD for PlanMill HT BL4 I12/5
10036137	IPS e.max CAD for PlanMill HT A1 C14/5
10036138	IPS e.max CAD for PlanMill HT A2 C14/5
10036139	IPS e.max CAD for PlanMill HT A3 C14/5
10036140	IPS e.max CAD for PlanMill HT A3,5 C14/5
10036141	IPS e.max CAD for PlanMill HT A4 C14/5
10036142	IPS e.max CAD for PlanMill HT B1 C14/5
10036143	IPS e.max CAD for PlanMill HT B2 C14/5
10036144	IPS e.max CAD for PlanMill HT B3 C14/5
10036145	IPS e.max CAD for PlanMill HT B4 C14/5
10036146	IPS e.max CAD for PlanMill HT C1 C14/5
10036147	IPS e.max CAD for PlanMill HT C2 C14/5
10036148	IPS e.max CAD for PlanMill HT C3 C14/5
10036149	IPS e.max CAD for PlanMill HT C4 C14/5
10036150	IPS e.max CAD for PlanMill HT D2 C14/5
10036151	IPS e.max CAD for PlanMill HT D3 C14/5
10036152	IPS e.max CAD for PlanMill HT D4 C14/5
10036157	IPS e.max CAD for PlanMill HT BL1 C14/5
10036158	IPS e.max CAD for PlanMill HT BL2 C14/5
10036159	IPS e.max CAD for PlanMill HT BL3 C14/5
10036160	IPS e.max CAD for PlanMill HT BL4 C14/5



# IPS Empress CAD

- 20-ти летний клинический опыт с более 40 млн. выполненных реставраций
- Лейцитная стеклокерамика (160 МПа) для исключительной эстетики
- Широкий ассортимент оттенков для любых клинических ситуаций
- Эффект хамелеона, естественная яркость и натуральный оттенок
- Полировка системой OptraFine – нет необходимости в глазурировании
- Показания:
  - Виниры
  - Вкладки инлэй
  - Накладки онлэй
  - Коронки на фронтальный и жевательный ряд зубов

10036191	IPS Empress CAD for PlanMill LT A1 V12/5
10036192	IPS Empress CAD for PlanMill LT A2 V12/5
10036193	IPS Empress CAD for PlanMill LT A3 V12/5
10036194	IPS Empress CAD for PlanMill LT A1 I10/5
10036195	IPS Empress CAD for PlanMill LT A2 I10/5
10036196	IPS Empress CAD for PlanMill LT A3 I10/5
10036197	IPS Empress CAD for PlanMill LT A3,5 I10/5
10036198	IPS Empress CAD for PlanMill LT B1 I10/5
10036199	IPS Empress CAD for PlanMill LT B2 I10/5
10036200	IPS Empress CAD for PlanMill LT B3 I10/5
10036201	IPS Empress CAD for PlanMill LT C2 I10/5
10036202	IPS Empress CAD for PlanMill LT D3 I10/5
10036221	IPS Empress CAD for PlanMill LT BL1 I10/5
10036222	IPS Empress CAD for PlanMill LT BL2 I10/5
10036223	IPS Empress CAD for PlanMill LT BL3 I10/5
10036224	IPS Empress CAD for PlanMill LT BL4 I10/5
10036203	IPS Empress CAD for PlanMill LT A1 I12/5
10036204	IPS Empress CAD for PlanMill LT A2 I12/5
10036205	IPS Empress CAD for PlanMill LT A3 I12/5
10036206	IPS Empress CAD for PlanMill LT A3,5 I12/5
10036207	IPS Empress CAD for PlanMill LT B1 I12/5
10036208	IPS Empress CAD for PlanMill LT B2 I12/5
10036209	IPS Empress CAD for PlanMill LT B3 I12/5

10036210	IPS Empress CAD for PlanMill LT C2 I12/5
10036211	IPS Empress CAD for PlanMill LT D3 I12/5
10036225	IPS Empress CAD for PlanMill LT BL1 I12/5
10036226	IPS Empress CAD for PlanMill LT BL2 I12/5
10036227	IPS Empress CAD for PlanMill LT BL3 I12/5
10036228	IPS Empress CAD for PlanMill LT BL4 I12/5
10036212	IPS Empress CAD for PlanMill LT A1 C14/5
10036213	IPS Empress CAD for PlanMill LT A2 C14/5
10036214	IPS Empress CAD for PlanMill LT A3 C14/5
10036215	IPS Empress CAD for PlanMill LT A3,5 C14/5
10036216	IPS Empress CAD for PlanMill LT B1 C14/5
10036217	IPS Empress CAD for PlanMill LT B2 C14/5
10036218	IPS Empress CAD for PlanMill LT B3 C14/5
10036219	IPS Empress CAD for PlanMill LT C2 C14/5
10036220	IPS Empress CAD for PlanMill LT D3 C14/5
10036229	IPS Empress CAD for PlanMill LT BL1 C14/5
10036230	IPS Empress CAD for PlanMill LT BL2 C14/5
10036231	IPS Empress CAD for PlanMill LT BL3 C14/5
10036232	IPS Empress CAD for PlanMill LT BL4 C14/5

10036161	IPS Empress CAD for PlanMill HT A1 V12/5
10036162	IPS Empress CAD for PlanMill HT A2 V12/5
10036163	IPS Empress CAD for PlanMill HT A3 V12/5
10036164	IPS Empress CAD for PlanMill HT A1 I8/5
10036165	IPS Empress CAD for PlanMill HT A2 I8/5
10036166	IPS Empress CAD for PlanMill HT A3 I8/5
10036167	IPS Empress CAD for PlanMill HT A3,5 I8/5
10036168	IPS Empress CAD for PlanMill HT B1 I8/5
10036169	IPS Empress CAD for PlanMill HT B2 I8/5
10036170	IPS Empress CAD for PlanMill HT B3 I8/5
10036171	IPS Empress CAD for PlanMill HT C2 I8/5
10036172	IPS Empress CAD for PlanMill HT D3 I8/5
10036173	IPS Empress CAD for PlanMill HT A1 I10/5
10036174	IPS Empress CAD for PlanMill HT A2 I10/5
10036175	IPS Empress CAD for PlanMill HT A3 I10/5
10036176	IPS Empress CAD for PlanMill HT A3,5 I10/5
10036177	IPS Empress CAD for PlanMill HT B1 I10/5
10036178	IPS Empress CAD for PlanMill HT B2 I10/5
10036179	IPS Empress CAD for PlanMill HT B3 I10/5
10036180	IPS Empress CAD for PlanMill HT C2 I10/5
10036181	IPS Empress CAD for PlanMill HT D3 I10/5
10036182	IPS Empress CAD for PlanMill HT A1 I12/5
10036183	IPS Empress CAD for PlanMill HT A2 I12/5
10036184	IPS Empress CAD for PlanMill HT A3 I12/5
10036185	IPS Empress CAD for PlanMill HT A3,5 I12/5
10036186	IPS Empress CAD for PlanMill HT B1 I12/5
10036187	IPS Empress CAD for PlanMill HT B2 I12/5
10036188	IPS Empress CAD for PlanMill HT B3 I12/5
10036189	IPS Empress CAD for PlanMill HT C2 I12/5
10036190	IPS Empress CAD for PlanMill HT D3 I12/5

10036233	Empress CAD for PlanMill Multi A1 I12/5
10036234	Empress CAD for PlanMill Multi A2 I12/5
10036235	Empress CAD for PlanMill Multi A3 I12/5
10036236	Empress CAD for PlanMill Multi A3,5 I12/5
10036237	Empress CAD for PlanMill Multi B1 I12/5
10036248	Empress CAD for PlanMill Multi BL1 I12/5
10036249	Empress CAD for PlanMill Multi BL3 I12/5
10036238	Empress CAD for PlanMill Multi A1 C14/5
10036239	Empress CAD for PlanMill Multi A2 C14/5
10036240	Empress CAD for PlanMill Multi A3 C14/5
10036241	Empress CAD for PlanMill Multi A3,5 C14/5
10036242	Empress CAD for PlanMill Multi B1 C14/5
10036250	Empress CAD for PlanMill Multi BL1 C14/5
10036251	Empress CAD for PlanMill Multi BL3 C14/5
10036243	Empress CAD for PlanMill Multi A1 C14 L/5
10036244	Empress CAD for PlanMill Multi A2 C14 L/5
10036245	Empress CAD for PlanMill Multi A3 C14 L/5
10036246	Empress CAD for PlanMill Multi A3,5 C14 L/5
10036247	Empress CAD for PlanMill Multi B1 C14 L/5
10036252	Empress CAD for PlanMill Multi BL1 C14L/5
10036253	Empress CAD for PlanMill Multi BL3 C14L/5

# Telio CAD

- Отличная стабильность оттенка и натуральная прозрачность
- Высокая однородность материала в связи с процессом промышленного производства
- Лёгкая обработка
- Показания:
  - Временные коронки переднего зубного ряда
  - Временные коронки переднего зубного ряда
  - Временные мосты переднего зубного ряда до двух соединенных промежутков
  - Временные мосты жевательного зубного ряда до двух соединенных промежутков
  - Временные опоры на импланты
  - Шаблоны постоянных реставраций
  - Реставрации при исправлении ВНЧС и корректировки окклюзионной плоскости

10036024	Telio CAD for PlanMill LT A1 B55/1
10036025	Telio CAD for PlanMill LT A2 B55/1
10036026	Telio CAD for PlanMill LT A3 B55/1
10036027	Telio CAD for PlanMill LT A3.5 B55/1
10036028	Telio CAD for PlanMill LT B1 B55/1
10036023	Telio CAD for PlanMill LT BL3 B55/1
10036018	Telio CAD for PlanMill LT A1 B40L/3
10036019	Telio CAD for PlanMill LT A2 B40L/3
10036020	Telio CAD for PlanMill LT A3 B40L/3
10036021	Telio CAD for PlanMill LT A3.5 B40L/3
10036022	Telio CAD for PlanMill LT B1 B40L/3
10036017	Telio CAD for PlanMill LT BL3 B40L/3

10036030	Telio CAD for PlanMill LT A1 B55/3
10036031	Telio CAD for PlanMill LT A2 B55/3
10036032	Telio CAD for PlanMill LT A3 B55/3
10036033	Telio CAD for PlanMill LT A3.5 B55/3
10036034	Telio CAD for PlanMill LT B1 B55/3
10036029	Telio CAD for PlanMill LT BL3 B55/3
10036012	Telio CAD for PlanMill LT A1 B40L/9
10036013	Telio CAD for PlanMill LT A2 B40L/9
10036014	Telio CAD for PlanMill LT A3 B40L/9
10036015	Telio CAD for PlanMill LT A3.5 B40L/9
10036016	Telio CAD for PlanMill LT B1 B40L/9
10036011	Telio CAD for PlanMill LT BL3 B40L/9



## Материалы для Planmeca PlanMill 40 S

- **Vita**

- Enamic – гибридная керамика с двойной сетчатой структурой
- Suprinity PC – стеклокерамика, обогащённая диоксидом циркония
- Mark II – монокромная полевошпатная керамика с оттенком зуба
- Triluxe Forte – мультихромная полевошпатная керамика с градиентом цвета



# VITA ENAMIC

- Гибридная керамика с двойной сетчатой структурой
- Совмещает преимущества керамики и композитных материалов
- Менее хрупкая, чем из обычная керамика
- Улучшенная абразивность в сравнении с композитами
- Высокая устойчивость к нагрузкам
- Небольшая толщина материала для малоинвазивного лечения
- Отличная светопропускаемость для природной эстетики
- Показания:
  - Коронки
  - Коронки на имплантах
  - Вкладки инлэй
  - Накладки онлэй
  - Виниры
  - Накладки
  - Вкладки


# VITA SUPRINITY PC\*

- Стеклокерамика, обогащённая диоксидом циркония
- Простая обработка благодаря хорошей полировке и высокой температурной устойчивости
- Блестящая эстетика на основе комплексной полупрозрачности, опалесценции и флюоресценции
- Показания:
  - Коронки на фронтальный ряд зубов
  - Коронки на жевательный ряд зубов
  - Опоры на имплантах
  - Виниры

10040107	Vita Enamic for PlanMill 0M1-HT EM-14/5
10040108	Vita Enamic for PlanMill 1M1-HT EM-14/5
10040109	Vita Enamic for PlanMill 1M2-HT EM-14/5
10040110	Vita Enamic for PlanMill 2M2-HT EM-14/5
10040111	Vita Enamic for PlanMill 3M2-HT EM-14/5
10040112	Vita Enamic for PlanMill 4M2-HT EM-14/5
10040113	Vita Enamic for PlanMill 0M1-T EM-14/5
10040114	Vita Enamic for PlanMill 1M1-T EM-14/5
10040115	Vita Enamic for PlanMill 1M2-T EM-14/5
10040116	Vita Enamic for PlanMill 2M2-T EM-14/5
10040117	Vita Enamic for PlanMill 3M2-T EM-14/5
10040118	Vita Enamic for PlanMill 4M2-T EM-14/5



10040121	Vita Suprinity PC for PlanMill 0M1-HT PC-14/5
10040122	Vita Suprinity PC for PlanMill A1-HT PC-14/5
10040123	Vita Suprinity PC for PlanMill A2-HT PC-14/5
10040124	Vita Suprinity PC for PlanMill A3-HT PC-14/5
10040125	Vita Suprinity PC for PlanMill A3,5-HT PC-14/5
10040126	Vita Suprinity PC for PlanMill B2-HT PC-14/5
10040127	Vita Suprinity PC for PlanMill C2-HT PC-14/5
10040128	Vita Suprinity PC for PlanMill D2-HT PC-14/5
10040129	Vita Suprinity PC for PlanMill 0M1-T PC-14/5
10040130	Vita Suprinity PC for PlanMill A1-T PC-14/5
10040131	Vita Suprinity PC for PlanMill A2-T PC-14/5
10040132	Vita Suprinity PC for PlanMill A3-T PC-14/5
10040133	Vita Suprinity PC for PlanMill A3,5-T PC-14/5
10040134	Vita Suprinity PC for PlanMill B2-T PC-14/5
10040135	Vita Suprinity PC for PlanMill C2-T PC-14/5
10040136	Vita Suprinity PC for PlanMill D2-T PC-14/5



\*- VITA Zahnfabrik предлагает инновационную стеклокерамику, обогащённую диоксидом циркония (примерно 10% от веса), так образуется керамика на основе диоксида циркония (ZLS).

# VITABLOCS Mark II

- Монохромная полевошпатная керамика с оттенком зуба
- Отличная интеграция оттенков из-за эффекта хамелеона
- Простая и быстрая обработка
- Подходит для эстетической реставрации в случае незначительных дефектов
- Показания:
  - Вкладки инлэй
  - Накладки онлэй
  - Частичные коронки

10040151	Vitablocs Mark II for PlanMill A1C I12/5
10040152	Vitablocs Mark II for PlanMill A2C I12/5
10040153	Vitablocs Mark II for PlanMill A3C I12/5
10040154	Vitablocs Mark II for PlanMill A3,5C I12/5
10040155	Vitablocs Mark II for PlanMill A4C I12/5
10040156	Vitablocs Mark II for PlanMill B2C I12/5
10040160	Vitablocs Mark II for PlanMill A1C I14/5
10040161	Vitablocs Mark II for PlanMill A2C I14/5
10040162	Vitablocs Mark II for PlanMill A3C I14/5
10040163	Vitablocs Mark II for PlanMill A3,5C I14/5
10040164	Vitablocs Mark II for PlanMill A4C I14/5
10040165	Vitablocs Mark II for PlanMill B2C I14/5
10040166	Vitablocs Mark II for PlanMill C2C I14/5
10040167	Vitablocs Mark II for PlanMill C3C I14/5
10040168	Vitablocs Mark II for PlanMill D3C I14/5



# VITABLOCS TriLuxe forte

- Мультихромная полевошпатная керамика с градиентом цвета
- Естественная игра цвета благодаря встроенному оттенку зуба с градиентом
- Простая и быстрая обработка
- Подходит для высоко эстетических реконструкций в области улыбки
- Показания:
  - Коронки на фронтальный ряд зубов
  - Виниры

10040147	Vitablocs TriLuxe forte for PlanMill A1C TF-14/14/5
10040148	Vitablocs TriLuxe forte for PlanMill A2C TF-14/14/5
10040149	Vitablocs TriLuxe forte for PlanMill A3C TF-14/14/5
10040150	Vitablocs TriLuxe forte for PlanMill A3,5C TF-14/14/5





## Материалы для Planmeca PlanMill 40 S

- GC
  - Cerasmart – гибридная керамика с высокой прочностью
- Straumann
  - N!ce – стеклокерамика



# GC CERASMART

- Гибридная керамика с высокой прочностью
- Сочетает в себе высокую прочность и гибкость для компенсации нагрузки
- Быстрое и точное фрезерование, четкое краевое прилегание
- Сверхмалые частицы однородного дисперсного наполнителя для длительного сохранения эстетики и уменьшения стираемости зубов-антагонистов.
- Сбалансированная флуоресценция и опалесценция
- Высокая рентгеноконтрастность для лёгкого контроля
- Простая характеристика с использованием светоотверждаемой глазури

10039877	Cerasmart for PlanMill LT A1 12/5
10039878	Cerasmart for PlanMill LT A2 12/5
10039879	Cerasmart for PlanMill LT A3 12/5
10039880	Cerasmart for PlanMill LT A3,5 12/5
10039881	Cerasmart for PlanMill LT B1 12/5
10039882	Cerasmart for PlanMill BL 12/5
10039888	Cerasmart for PlanMill LT A1 14/5
10039889	Cerasmart for PlanMill LT A2 14/5
10039890	Cerasmart for PlanMill LT A3 14/5
10039891	Cerasmart for PlanMill LT A3,5 14/5
10039892	Cerasmart for PlanMill LT B1 14/5
10039893	Cerasmart for PlanMill BL 14/5
10039899	Cerasmart for PlanMill LT A1 14L/5
10039900	Cerasmart for PlanMill LT A2 14L/5
10039901	Cerasmart for PlanMill LT A3 14L/5
10039902	Cerasmart for PlanMill LT A3,5 14L/5
10039903	Cerasmart for PlanMill LT B1 14L/5
10039904	Cerasmart for PlanMill BL 14L/5

10039872	Cerasmart for PlanMill HT A1 12/5
10039873	Cerasmart for PlanMill HT A2 12/5
10039874	Cerasmart for PlanMill HT A3 12/5
10039875	Cerasmart for PlanMill HT A3,5 12/5
10039876	Cerasmart for PlanMill HT B1 12/5
10039883	Cerasmart for PlanMill HT A1 14/5
10039884	Cerasmart for PlanMill HT A2 14/5
10039885	Cerasmart for PlanMill HT A3 14/5
10039886	Cerasmart for PlanMill HT A3,5 14/5
10039887	Cerasmart for PlanMill HT B1 14/5
10039894	Cerasmart for PlanMill HT A1 14L/5
10039895	Cerasmart for PlanMill HT A2 14L/5
10039896	Cerasmart for PlanMill HT A3 14L/5
10039897	Cerasmart for PlanMill HT A3,5 14L/5
10039898	Cerasmart for PlanMill HT B1 14L/5

