

EK-UAK4



✓ RoHS Compliant

Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.
TEL:886-2-7739-6888
FAX:886-2-7739-6887
sales@edimax.com.tw

Europe

Edimax Technology Europe
B.V.
TEL:31-499-377344
FAX:31-499-372647
sales@edimax.nl

U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.
TEL:44-870-7740226
FAX:44-870-7740227
info@edimax.co.uk

Poland

Edimax Technology Europe
B.V. SP. Z O.O.
Tel: +48(22)-6079-480
Fax: +48(22)-6079-481
sales@edimax.nl

U.S.A.

Edimax Computer Company
TEL:1-408-496-1105
FAX:1-408-980-1530
sales@edimax.com

Latin America

TEL:1-786-845-8099
FAX:1-786-331-8490
sales_latinamerica@edimax.com

China

TEL:8610-6213-9288
FAX:8610-6213-9231

Russia

TEL: +7-495-1010239
FAX: +7-495-1010239

Основные возможности:

Совместимость с операционными системами

Поддерживаются все основные операционные системы, в том числе DOS, Win3.X, Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux.

Hot Plug

Возможность горячего подключения или замены.

Поддержка устройств

Поддерживаются все клавиатуры и мыши, в том числе Microsoft Intellimouse, Microsoft Optical Mouse, Logitech Net Mouse и т.д.

Свойства

Управление четырьмя различными ПК через одну клавиатуру, мышь и монитор

VGA Поддержка переключения Audio с подключённых ПК

Поддерживаются мониторы с разрешением до 2048 x 1536

Не требуются источник питания и программное обеспечение Частота горизонтальной развертки до 400МГц

Автосканирование

Компактный размер и привлекательный дизайн

Светодиодные индикаторы для простого слежения за статусом

Сигнал гудка для подтверждения переключения порта

Спецификация:

| Модель | ЕК-УАК4 |
|--------------------------------------|---|
| Подключение компьютеров | 4 x HDB 15-контактный (совмещен с USB) 4 x USB Type Mini B (для аудио и динамика) |
| Светодиодные индикаторы | 2 x USB Type A (клавиатура и мышь) 1 x HDB 15-pin female 1 x Audio 3.5mm jack 1 x Mic 3.5mm jack |
| Разъем консоли | 1 |
| Разъемы для соединения с компьютером | Клавиатура: MD-6M, Мышь: MD-6M, Монитор: HD-15M |
| Разъемы для соединения с консолью | Клавиатура: MD-6F, Мышь: MD-6F, Монитор: HD-15F |
| Выбор ПК | Нажатие кнопки на переключателе KVM / Горячие клавиши / Через программное обеспечение |
| Кабели KVM | 4 x 1.8 м |
| Аудио кабели | 4 x Audio / Mic Cables (USB Mini B-3.5 mm jack) |
| Интервал сканирования | 5-60 (с 5 секундным интервалом) |
| VGA разрешение | 2048 x 1536 |
| Развертка | 400 МГц |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влажность | 0 — 90% относительной влажности |
| Рабочая температура | 0 — 50 °C |
| Вес | 191 г |
| Размеры | 96x61x24 мм |