

**НОВЫЕ ПРОДУКТЫ**

**СНТ**

**ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ**

**ПЕЧАТИ**



**СНТ**

**SMART CHEMISTRY  
WITH CHARACTER.**

# NO.

прекращение  
развития

# YES.

дальнейшее  
развитие

# ПРОДУКТЫ

PRINTPERFEKT 680 WHITE / 680 CLEAR

PRINTPERFEKT GLOSS

PRINTPERFEKT SPARKLE

PRINTPERFEKT BUTTERFLY

PRINTPERFEKT EX-FF

PRINTPERFEKT AM 5

# PRINTPERFEKT WHITE 680

- Белая печатная паста с высокой укрывистостью
- Длительное время нахождения на шаблоне без засыхания
- Очень хорошая эластичность
- Значение формальдегида <16ppm
- Мягкий, не клейкий гриф
- Матовая поверхность
- Очень хорошая устойчивость к стирке

**ситоткань:** 34-90Т (85-230 меш)

**фиксация:** 3 мин, 160°C



# PRINTPERFEKT CLEAR 680

- Полупрозрачная паста для прямой печати
- Яркие регулируемые цветовые оттенки
- Значение формальдегида <16ppm
- Очень хорошие печатные свойства
- Матовая поверхность, мягкий гриф
- Хорошая эластичность
- Хорошая устойчивость к стирке

**ситоткань:** 34-90T (85-230 меш)

**фиксация:** 3 мин, 160°C



# PRINTPERFEKT GLOSS

- Гладкая прозрачная печать
- Мягкий гриф
- Эластичная
- Большой блеск **без** термопресса
- Применяется для печати по подложке
- Возможна печать глиттером

**ситоткань:** 55-77Т (140-195 меш)

**фиксация:** 3 мин, 160°C



# PRINTPERFEKT SPARKLE

- Готовая для печати паста
- Сверкающий эффект
- Мягкий гриф
- Эластичная

**ситоткань:** 34-55T (85-195 меш)

**фиксация:** 3 мин, 160°C



# PRINTPERFEKT BUTTERFLY

- Готовая для печати паста
- Эффект изменения цвета
- Мягкий гриф
- Эластичная
- Необходима печать подложки

**ситоткань:** 34-55T (85-195 меш)

**фиксация:** 3 мин, 160°C





# PRINTPERFEKT EX-FF

- Гладкая и ровная пенная печать
- Может применяться как добавка и готовая для печати паста
- возможна смешивание с PRINTPERFEKT CLEAR 680 или PRINTPERFEKT WHITE 680
- Не содержит формальдегид

**ситоткань:** 20-60T (50-150 меш)

**фиксация:** 3 мин, 160°C



# PRINTPERFEKT AM 5

- Предохранительный слой для предотвращения миграции красителей
- Не происходит миграция даже при высокой температуре фиксации в процессе переводной печати
- Улучшенные свойства переработки

**ситоткань:** 34-43Т (85-110 меш)

**фиксация:** 3 мин, 160°C

# НОВЫЕ ПРОДУКТЫ СНТ ДЛЯ ШТУЧНОЙ ПЕЧАТИ

СПАСИБО!