



Lucera derm

B&R Global

SEBUM VACUUM CLEANER

피지·블랙헤드 흡입기

Lucera derm



피지/노폐물
제거

화이트헤드
제거

블랙헤드
제거

여드름
완화

피부트러블
완화

Lucera derm 피지·블랙헤드 흡입기

피부를 괴롭히는 피지, 블랙헤드 강한 흡입력으로 시원하고 깨끗하게

피지는 여드름 및 피부 트러블을 유발하는 원인 중 하나

기존 압출기를 사용 할 경우 흉터나 남고 검게 착색 될 수 있지만 루세라 피지 흡입기를 사용하면 자극없이 피지 및 블랙헤드 제거 가능



Lucera derm



Lucera derm 피지·블랙헤드 흡입기

루세라를 사용해야하는 이유

1. 오래 묵은 딱딱한 피지를 빼내면 모공이 넓어질 수 있으니 오랜 시간 방치하지 않고 빨리 제거 하는것이 중요
2. 손이나 압출기를 쓰는 경우 흉터나 색소가 남을수 있음
3. 일반인이나 초보자도 쉽게 사용할수 있음



SEBUM VACUUM CLEANER

루세라 피지제거기의 강력한 흡입력으로 피지 및 블랙 헤드 등을 깨끗하게 제거



1. 피지, 노폐물을 더 쉽게 제거하고 싶을 때

2. 손으로 짜지 않고 블랙헤드를 제거

3. 피부 표면 요철이 심해 화장이 잘 받지 않을 때

4. 피부 번들거림이나 과잉 피지 제거

5. 일반 압출기로 어려운 이마나 턱

6. 피지나 블랙헤드 제거 후 흉터나 자국 없이

Lucera Derm 특징

배터리 충전

8000mAh 배터리로
한번의 충전으로 장시간 사용가능

제품 단독 사용 시 약 130분 사용 가능
(스마트폰 연결 사용 시 약 80분 사용)
출장이나 여행시 함께 할 수 있는 피지·블랙헤드 제거기입니다.



- 보조배터리 충전
- C타입 어댑터 충전
- 노트북 충전 가능
- IOS, 안드로이드 지원

스마트한 기능



- 진공압출
- 블랙헤드, 여드름, 피지 제거
- 4개의 용도별 헤드
- 휴대폰 연결로 작업 확인하면서 깔끔하게 제거
- 3단계 조절
- C타입 간편 충전

다양한 컬러 (ODM)



Lucera Derm Specification

다양한 노즐 사이즈



부분별 기능



제품 사양

제품명	루세라덤
모델명	H01
정격전압	DC5V/1A
정격파워	3W
제품무게	103g
사이즈	443x50x160.21(mm)
충전시간	2시간
제품 재질	PC, ABS

Tips for use

고민을 쓱~ 뽑아내는
간편한 사용법



가벼운 세안후 온찜질로
모공을 충분히 열어
피지를 부드럽게
해줍니다.



한자리에 3초이상 머물지
않고 이동하면서 피지 및
블랙헤드를 흡입합니다.



흡입기 사용 후 냉찜질 또는
시원한 마스크팩을 붙여
피부를 진정시킵니다.


사용 후 변화



1주차 피지와 많은
블랙헤드를 반복
제거

2주차 블랙헤드가
확연히 줄어들고,
모공이 작아짐

3주차 블랙헤드
제거 횟수가
확연히 줄어듬



* 일주일에 1~2회 관리를
권장합니다.

Smart Camera 전용 어플



Smart Camera App



- 전용 어플로 피부 상태를 눈으로 확인하면서 케어
- 빠짐 없이 꼼꼼하고 스마트하게 피지, 블랙헤드 제거
- 6개의 LED 조명 장착
- 200만 화소 카메라 내장